

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.110

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-02-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.110 - NH-säkringslastfrånskiljare

## Features

Art. nr.	SV 9343.110
Utförande	For 60 mm busbar systems
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10
Märkström max.	250 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	1
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med "Special Purpose Fuses".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 184 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig
Round conductor cross-section	10 - 150 mm <sup>2</sup>

# Features

---

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2.258
Bruttovikt	2.32
Kopparandel (kg/st)	0.44
Tullvarukod	85369095
EAN	4028177540330
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# Approvals

---

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK