

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.200

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-04-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.200 - NH-säkringslastfrånskiljare

Features

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | SV 9343.200 |
| Utförande | For 60 mm busbar systems |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001 |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor | Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm |
| Observera: | Anslutning av sektorledare 120–300 mm ² . |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Märkström max. | 400 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| För NH-storlek | 2 |
| Observera: | Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med "Special Purpose Fuses". |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| Dimension | Bredd: 210 mm Höjd: 298 mm |
| Anslutning av rundledare | 95 - 300 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |

Features

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor | 20 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Tvärsnitt rundledare | 95 - 300 mm ² |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 3,42 kg |
| Bruttovikt | 3,62 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 1 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivning | SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämna |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Approvals | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |