

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9343.210**

**NH-säkringslastfrånskiljare**

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.210 - NH-säkringslastfrånskiljare

## Features

|   |  |
|---|--|
| Art. nr.                                | SV 9343.210  |
| Utförande                               | För 60 mm samlingsskensystem   |
| Material                                | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94<br>Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar   |
| Färg                                    | Chassin: RAL 7035<br>Lock: RAL 7035/7001   |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor | Anslutningsutrymmets bredd: 50 mm<br>Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm  |
| För skensystem med centrumavstånd       | 60 mm  |
| Kabelutgång                             | uppe/nedtill   |
| Anslutningstyp (elektrisk)              | Skruv M10  |
| Märkström max.                          | 400 A  |
| Märkspänning                            | 690 V, 3~  |
| För NH-storlek                          | 2  |
| Observera:                              | Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med "Special Purpose Fuses". |
| Test specification                      | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)  |
| Dimension                               | Bredd: 210 mm<br>Höjd: 298 mm  |
| Anslutning av rundledare                | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Passar för samlingsskenor               | Höjd: 5, 10 mm   |
| Poltal                                  | 3-polig  |
| Tvärsnitt rundledare                    | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |

# Features

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Förpackningsenhet   | 1 st.   |
| Nettovikt           | 3,358 kg  |
| Bruttovikt          | 3,36 kg   |
| Kopparandel (kg/st) | 1   |
| Tullvarukod         | 85369095  |
| ETIM 9              | EC000249  |
| ECLASS 8.0          | 27371401  |
| Produktbeskrivning  | SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, skruv M10 |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized)           |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |