Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.230

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-11-01 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.230 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

Features

Art. nr.	SV 9343.230
Utförande	med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) För 60 mm samlingsskensystem med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 50 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10
Märkström max.	400 A
Märkspänning	400 V - 690 V, 3~
För NH-storlek	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 210 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	10 - 240 mm²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig

Features

med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Tvärsnitt rundledare	10 - 240 mm²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,2 kg
Bruttovikt	3,52 kg
Kopparandel (kg/st)	1
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 2, 400 A, 400-690 V, 3-polig, skruv M10, med elektronisk säkringsövervakning

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK