Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.310
NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.310 - NH-säkringslastfrånskiljare



Features

Art. nr.	SV 9343.310
Utförande	För 60 mm samlingsskensystem
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 50 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10
Märkström max.	630 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)

© Rittal 2026

Features

Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	10 - 300 mm²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	10 - 300 mm²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4 kg
Bruttovikt	4,22 kg
Kopparandel (kg/st)	1,44
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 3, 630 A, 690 V, 3-polig, skruv M10

Approvals

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK