

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.330

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-31 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.330 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

## Features

Art. nr.	SV 9343.330
Utförande	För 60 mm samlingskenskensystem
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 50 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10
Märkström max.	630 A
Märkspänning	400 V - 690 V, 3~
För NH-storlek	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingskenskener	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes

## Features

Tvärsnitt rundledare	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,28 kg
Bruttovikt	4,38 kg
Kopparandel (kg/st)	1,44
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 3, 630 A, 400-690 V, 3-polig, skruv M10, med elektronisk säkringsövervakning

## Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK