

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.020

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-06-30 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.020 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

Features

Art. nr.	SV 9344.020
Utförande	För placering på montageplåt
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 13 mm Anslutningsutrymmets höjd: 13 mm
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	160 A
Märkspänning	400 V - 690 V, 3~
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm
Anslutning av rundledare	4 - 95 mm ²
Poltal	3-polig
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Tvärsnitt rundledare	4 - 95 mm ²

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,82 kg
Bruttovikt	0,837 kg
Kopparandel (kg/st)	0,15
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polig, tunnelklämma, med elektronisk säkringsövervakning, för placering på montageplåt

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK