

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.100

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-04-26 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.100 - NH-säkringslastfrånskiljare

## Features

Art. nr.	SV 9344.100
Utförande	För placering på montageplåt
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 3 mm
Observera: for mounting plate assembly	Anslutning av sektorledare 50–150 mm <sup>2</sup> . Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	250 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	1
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med "Special Purpose Fuses".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 184 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	14 mm
Poltal	3-polig

# Features

---

Tvärsnitt rundledare	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,278 kg
Bruttovikt	2,28 kg
Kopparandel (kg/st)	0,3
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, för placering på montageplåt

# Approvals

---

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK