

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.150 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ)

Features

Art. nr.	SV 9344.150
Utförande	För placering på montageplåt
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10
Märkström max.	250 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 184 mm Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare	10 - 150 mm ²
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	10 - 150 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,599 kg

Features

Bruttovikt	2,648 kg
Kopparandel (kg/st)	0,3
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, skruv M10, med elektromekanisk säkringsövervakning, för placering på montageplåt

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK