

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610 Tunnelklämme

State: 2026-04-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Tunnelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare

För NH-frånskiljare stl. 1 till 3 med skruvanslutning, för direktanslutning av rund- och sektorledare samt laminerade kopparskenor.



Features

Art. nr.	SV 9344.610
Produktbeskrivning	För direktanslutning av rundledare samt laminerade kopparskenor. Passar till NH-säkringslastfrånskiljare med skruvanslutning.
Material	Mässingjutgods
Ytbehandling	Förnicklad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 14 mm
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För byggstorlek	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm ²
Anslutning av rundledare	35 - 150 mm ²
Tvärsnitt rundledare	35 - 150 mm ²
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,171 kg
Bruttovikt	0,175 kg
Tullvarukod	73182900

Features

ETIM 9	EC001894
--------	----------

ECLASS 8.0	27400609
------------	----------

Produktbeskrivning	SV tunnelklämma, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 1 (med skruvanslutning), anslutning rundledartvärsnitt 35-150 mm, klämutrymme BH: 20x14 mm
--------------------	---