Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610
Tunnelklämma

State: 2026-11-12 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.610 - Tunnelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare

För NH-frånskiljare stl. 1 till 3 med skruvanslutning, för direktanslutning av rund- och sektorledare samt laminerade kopparskenor.



Features

Art. nr.	SV 9344.610
Produktbeskrivning	För direktanslutning av rundledare samt laminerade kopparskenor. Passar till NH-säkringslastfrånskiljare med skruvanslutning.
Material	Mässinggjutgods
Ytbehandling	Förnicklad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 14 mm
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För byggstorlek	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm²
Anslutning av rundledare	35 - 150 mm²
Tvärsnitt rundledare	35 - 150 mm²
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,171 kg
Bruttovikt	0,175 kg
Tullvarukod	73182900

© Rittal 2026

Features

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeskrivning	SV tunnelklämma, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 1 (med skruvanslutning), anslutning rundledartvärsnitt 35-150 mm, klämutrymme BH: 20x14 mm