

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620 Tunnelklämme

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Tunnelklämma för NH-säkringslastfrånskiljare

För NH-frånskiljare stl. 1 till 3 med skruvanslutning, för direktanslutning av rund- och sektorledare samt laminerade kopparskenor.



Features

Art. nr.	SV 9344.620
Produktbeskrivning	För direktanslutning av rundledare samt laminerade kopparskenor. Passar till NH-säkringslastfrånskiljare med skruvanslutning.
Material	Mässingjutgods
Ytbehandling	Förnicklad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm Anslutningsutrymmets höjd: 20 mm
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För byggstorlek	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
Anslutning av rundledare	95 - 300 mm ²
Tvärsnitt rundledare	95 - 300 mm ²
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,39 kg
Bruttovikt	0,397 kg
Tullvarukod	39269097

Features

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeskrivning	SV tunnelklämma, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 2/3 (med skruvanslutning), anslutning rundledartvärsnitt 95-300 mm, klämutrymme BH: 32x20 mm
