

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Säkringshållare

State: 2026-06-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Säkringshållare 31 A till 60 A

Säkringshållare upp till 60 A, 3-poliga, enkelt montage på apparatprofilskenor eller med OM-apparatadapter på samlingskenor.

Features

Art. nr.	SV 9345.005
Utförande	För säkringstyp klass CC
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Anslutning för rundledare	AWG 8–18
Observera:	Passar till snäppmontage på apparatprofilskenor 35 mm (7,5/15 mm höga) motsvarande DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapterkombinationer (OM-apparatadapter)
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)	CC
Märkström max.	30 A
Märkspänning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Anmärkning om art. nr.	Inte lämpad för montage av säkringar 10 × 38 mm motsvarande IEC 60 269-2/-4/-6
Dimension	Bredd: 54 mm Höjd: 81 mm
Anslutning av rundledare	0,75 - 25 mm ²
Passar för säkringar	Diameter: 10 mm Längd: 38 mm

Features

Spänningsområde för ljusmeddelanden	110 - 600 V
Elektriska värden UL(SCCR)	200 kA – 600 V, säkring klass CC max 30 A, JDDZ/7
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	0,75 - 25 mm ²
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,634 kg
Kopparandel (kg/st)	0,018
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Säkringshållare Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig (60 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK