

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.035 Säkringshållare

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.035 - Säkringshållare 31 A till 60 A

Säkringshållare upp till 60 A, 3-poliga, enkelt montage på apparatprofilskenor eller med OM-apparatadapter på samlingskenor.

Features

Art. nr.	SV 9345.035
Utförande	För säkringstyp klass J
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Anslutning för rundledare	AWG 1–14
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)	J
Märkström max.	60 A
Märkspänning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Observera:	Passar till snäppmontage på apparatprofilskenor 35 mm (7,5/15 mm höga) motsvarande DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapterkombinationer (OM-apparatadapter)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Dimension	Bredd: 120 mm Höjd: 118 mm
Anslutning av rundledare	2,5 - 50 mm ²
Passar för säkringar	Diameter: 27 mm Längd: 60 mm
Spänningsområde för ljusmeddelanden	110 - 600 V

Features

Elektriska värden UL(SCCR)	200 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	2,5 - 50 mm ²
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,24 kg
Bruttovikt	1,28 kg
Kopparandel (kg/st)	0,118
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Säkringshållare Class J, 60 A, 600 V, 3-polig (60 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK