

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Säkringshållare

State: 2026-04-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Säkringshållare 30 A

3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9345.040
Utförande	För säkringstyp klass CC
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Anslutning för rundledare	AWG 10 - 16
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)	CC
Märkström max.	30 A
Märkspänning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Observera:	Inte lämpad för montage av säkringar 10 × 38 mm motsvarande IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification	UL 4248-4
Dimension	Bredd: 27 mm Höjd: 200 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 6 mm ²
Passar för säkringar	Diameter: 10 mm Längd: 38 mm
Passar för samlingsckenor	Höjd: 5, 10 mm
Spänningsområde för ljusmeddelanden	110 - 600 V

Features

Elektriska värden UL(SCCR)	200 kA – 600 V, säkring klass CC max 30 A, JDDZ/7
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	1,5 - 6 mm ²
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,4 kg
Bruttovikt	0,84 kg
Kopparandel (kg/st)	0,032
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Säkringshållare, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig, (60 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring UK