Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.100
Säkringshållare

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.100 - Säkringshållare 61 A till 400 A

3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9345.100
Utförande	För säkringstyp klass J
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Anslutning för rundledare	AWG 2 – MCM 300
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	UL (listed accessory) uppfylls vid användning av säkringshållare på RiLine samlingsskenesystem
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)	J
Märkström max.	100 A
Rated operating current (min.)	61 A
Märkspänning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Standarder	UL 508
Dimension	Bredd: 184 mm Höjd: 288 mm
Passar för säkringar	Diameter: 29 mm Längd: 118 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm

© Rittal 2026

Features

Elektriska värden UL(SCCR)	100 kA – 600 V, säkring klass J max 100 A, JDDZ/7
Poltal	3-polig
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,61 kg
Bruttovikt	2,615 kg
Kopparandel (kg/st)	0,837
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Säkringshållare, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-polig, (60 mm

Approvals

Approvals	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)