

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.400 Säkringshållare

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.400 - Säkringshållare 61 A till 400 A

3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9345.400 |
| Utförande | För säkringstyp klass J |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001 |
| Anslutning för rundledare | AWG 4/0 – MCM 600 |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| För säkringstyp (Class) | J |
| Märkström max. | 400 A |
| Rated operating current (min.) | 201 A |
| Märkspänning | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| Observera: | UL (listed accessory) uppfylls vid användning av säkringshållare på RiLine samlingsskenesystem |
| Standarder | UL 508 |
| Dimension | Bredd: 250 mm Höjd: 328 mm |
| Passar för säkringar | Diameter: 54 mm Längd: 181 mm |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |

Features

| | |
|----------------------------|--|
| Elektriska värden UL(SCCR) | 100 kA – 600 V, säkring klass J max 400 A, JDDZ/7 |
| Poltal | 3-polig |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 5 kg |
| Bruttovikt | 5,32 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 2,106 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivning | SV Säkringshållare, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-polig, (60 mm |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--|