

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604 CB-apparatadapter

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - CB-apparatadapter 4-polig

Features

Art. nr.	SV 9345.604
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsband Profildelar
Märkström max.	250 A
Märkspänning	690 V, 4~
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
Kabelutgång	uppe
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	4-polig
Dimension	Bredd: 140 mm Höjd: 310 mm
Passar för samlingsckenor	Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,405 kg

Features

Bruttovikt	2,516 kg
Kopparandel (kg/st)	1,134
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång upptill, med anslutningsband

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK