Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9345.604
# CB-apparatadapter

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9345.604 - CB-apparatadapter 4-polig

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9345.604 |
| Material | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsband<br>Profildelar |
| Märkström max. | 250 A |
| Märkspänning | 690 V, 4~ |
| Observera: | Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren<br>Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7 |
| Kabelutgång | uppe |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Poltal | 4-polig |
| Dimension | Bredd: 140 mm<br>Höjd: 310 mm |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Passar för tillverkare (typ) | ABB (T3S, XT3)<br>Eaton (NZM2-4/250 A)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,405 kg |

# Features

| | |
|---|---|
| Bruttovikt | 2,516 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 1,134 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång upptill, med anslutningsband |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |