

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.700 CB-apparatadapter

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.700 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.



Features

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | SV 9345.700 |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsband Profildelar |
| Märkström max. | 630 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| Observera: | Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 |
| Kabelutgång | uppe |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Anmärkning om art. nr. | Om brytaren Siemens VL630 används behövs även utbyggnadslisten 9342.720 |
| Dimension | Bredd: 140 mm Höjd: 345 mm |

Features

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Passar för tillverkare (typ) | ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630) |
| Godkännanden | UL |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 3,6 kg |
| Bruttovikt | 3,808 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 2,44 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, med anslutningsband |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |