

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.704 CB-apparatadapter

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.704 - CB-apparatadapter 4-polig

Features

Art. nr.	SV 9345.704
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kopparrulle Anslutningsskruvar Kontaktplåtar
Märkström max.	500 A
Märkspänning	690 V, 4~
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	4-polig
Dimension	Bredd: 185 mm Höjd: 300 mm
Passar för samlingsckenor	Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (Tmax T5)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,98 kg
Bruttovikt	4,027 kg
Kopparandel (kg/st)	2,765
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531

Features

ECLASS 8.0

27370304

Produktbeskrivning

SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång nedtill, för fabrikat., ABB

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK