

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.710 CB-apparatadapter

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.710 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.



Features

Art. nr.	SV 9345.710
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsband Profildelar
Märkström max.	630 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	3-polig
Anmärkning om art. nr.	Om brytaren Siemens VL630 används behövs även utbyggnadslisten 9342.720
Dimension	Bredd: 140 mm Höjd: 345 mm

Features

Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,65 kg
Bruttovikt	3,8 kg
Kopparandel (kg/st)	2,44
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, med anslutningsband

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK