


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.724 CB-apparatadapter

State: 2026-06-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.724 - CB-apparatadapter 4-polig

Features

Art. nr.	SV 9345.724
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kopparrulle Anslutningsskruvar
Märkström max.	500 A
Märkspänning	690 V, 4~
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Poltal	4-polig
Dimension	Bredd: 185 mm Höjd: 300 mm
Passar för samlingsckenor	Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)	Eaton
Passar för tillverkare (typ)	Eaton (NZM3-4-XKR130)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,419 kg
Bruttovikt	3,542 kg
Kopparandel (kg/st)	2,16
Tullvarukod	85369095

Features

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång nedtill, för fabrikat., Eaton

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---