

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-05-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - NH-säkringslastfrånskiljarlist



Features

Art. nr.	SV 9346.000
Material	Glasfiberförstärkt polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrade hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
Leveransens omfattning	3 fästhakar
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/ned till
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	160 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 400 mm
Anslutning av rundledare	2,5 - 95 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm

Features

Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	2,5 - 95 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,1 kg
Bruttovikt	1,3 kg
Kopparandel (kg/st)	0,75
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljarelistor, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, 60 mm

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK