

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.030

NH-säkringslastfrånskiljarlist

State: 2026-05-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.030 - NH-säkringslastfrånskiljarlist



Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9346.030 |
| Material | Glasfiberförstärkt polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: försilvrade hårdkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016 |
| Leveransens omfattning | 3 fästhakar |
| För skensystem med centrumavstånd | 100 mm |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Skruv M8 |
| Märkström max. | 160 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| För NH-storlek | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| Dimension | Bredd: 50 mm Höjd: 400 mm |
| Anslutning av rundledare | 2,5 - 95 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |

Features

| | |
|----------------------|---|
| Poltal | 3-polig |
| Tvärsnitt rundledare | 2,5 - 95 mm ² |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,18 kg |
| Bruttovikt | 1,259 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,65 |
| Tullvarukod | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeskrivning | SV NH-säkringlastfrånskiljarelistor, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, skruv M8, 100 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |