

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9350.075

Skenförbindningsatts

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9350.075 - Skenförbindningsatts

För borrhingsfri förbindning av samlingsskenor.

Features

Art. nr.	SV 9350.075
Produktbeskrivning	För borrhingsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
Material	Överdel: St 37, förnicklad Kontaktplåt: E-Cu, förnicklad
Anslutningstyp	Enkel förbindning
Passar för samlingsskenor	12 × 5 - 15 × 10
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,39 kg
Bruttovikt	0,411 kg
Kopparandel (kg/st)	0,05
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivning	SV Skenförbindningsatts, för E-Cu 12x5-15x10 mm enkel förbindning

Approvals

Approvals	ABS UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK