

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9350.075

Skenförbindningssett

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9350.075 - Skenförbindningsatts

För borrhingsfri förbindning av samlingsskenor.

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9350.075 |
| Produktbeskrivning | För borrhingsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor. |
| Material | Överdel: St 37, förnicklad Kontaktplåt: E-Cu, förnicklad |
| Anslutningstyp | Enkel förbindning |
| Passar för samlingsskenor | 12 × 5 - 15 × 10 |
| Förpackningsenhet | 3 st. |
| Nettovikt | 0,39 kg |
| Bruttovikt | 0,411 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,05 |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 1,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000713 |
| ECLASS 8.0 | 27400606 |
| Produktbeskrivning | SV Skenförbindningsatts, för E-Cu 12x5-15x10 mm enkel förbindning |

Approvals

| | |
|-----------|---------------------------|
| Approvals | ABS UL + C-UL (listed) |
|-----------|---------------------------|

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK