

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.150 RiLineX basmodul

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.150 - RiLineX basmodul

Basplattemodul, 3-polig, 54 mm bred, inkl. samlingsckenhållare och beröringsskydd.



Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | RX 9360.150 |
| Fördelar | Skalbara systemlängder med basmoduler Enkelt montage Skalbara märkströmmar tack vare samlingsckenor med variabla tvärsnitt Godkänd kortslutningssäkerhet upp till max. 65 kA Lämplig för användningsområden med växelström upp till 1000 V AC och likström upp till 1500 V DC Beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 3X Kontrollerad och certifierad enligt IEC och UL Enkel utbyggnad och ihopbyggnad på fältet |
| Material | Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 |
| Färg | RAL 35745 RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Basmodul, underdel Basmodul (beröringsskydd) Inkl. fastsättningsskruvar. |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 2XB |

Features

| | |
|----------------------------------|--|
| Standarder | IEC/EN 61439-1 UL 508 |
| Märkström max. | 800 A |
| Observera: | Samlingsskenor ingår inte i leveransen. |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 65 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA - 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, effektbrytare max 800 A, DIVQ/7 |
| Samlingsskenornas mellanavstånd | 60 mm |
| Märkstötspänning Uimp | 12 kV |
| Märkspänning | 1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL) |
| Märkisolationsspänning Ui | 1 000 V AC 1 500 V DC |
| Märkkorttidsströmshållfasthet | 65 kA/500 ms |
| Överspänningskategori | 4 |
| Nedsmutningsgrad | 3 |
| Poltal | 3-polig |
| Frekvens för grundtonssvängning | 50...60 Hz |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...90 % |
| Passar för samlingsskenor | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Drifttemperatur | -5 °C...55 °C |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...75 °C |
| Dimension | Bredd: 54 mm Höjd: 246 mm Djup: 49,2 mm |
| Förpackningsenhet | 6 st. |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Nettovikt | 1,56 kg |
| Bruttovikt | 1,92 kg |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| Produktbeskrivning | RX RiLineX basmodul , 3-polig, L = 54 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring PCF-declaration |