

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.500

RiLineX CB-apparatadapter

State: 2026-06-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.500 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 160 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 81 mm. Med lösningen "Easy-Fix" kan adapter och brytare monteras oberoende av varandra. Denna lösning finns för alla vanliga tillverkare. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Utförande för kabelutgång nedtill.



Features

Art. nr.	RX 9360.500
Utförande	Easy Fix
Fördelar	Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Snabbt och enkelt förmonterade av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Märkstötspänning Uimp	8 kV

Features

Märkspänning	690 V AC 600 V AC (UL)
Märkisolationsspänning U _i	1 000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Nedsmutningsgrad	3
Poltal	3-polig
Kabelutgång	nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Passar för tillverkare (typ)	ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160) BTicino (M1 160) Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H, NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160) Eaton (NZM1) Fuji Electric (BW125JAG-3P) Hager (P160) Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125) Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF) Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX ³ 160) LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160) Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV) OEZ (BC160) Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16) Sassin (3SM8L-100) Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning	50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %

Features

Passar för samlingsskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimension	Bredd: 82 mm Höjd: 252 mm Djup: 63 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,364 kg
Bruttovikt	1,367 kg
Kopparandel (kg/st)	0,375
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,28
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivning	RX CB-apparatadapter 160 A, 3-polig, utförande: Easy Fix, kabelutgång nedtill, B: 81 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration