

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

RiLineX CB-apparatadapter

State: 2026-05-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.512 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 250 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 105 mm. Med lösningen "Easy-Fix" kan adapter och brytare monteras oberoende av varandra. Denna lösning finns för alla vanliga tillverkare. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Utförande för kabelutgång nedtill.



Features

Art. nr.	RX 9360.512
Utförande	Easy Fix
Fördelar	Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Märkstötspänning Uimp	8 kV

Features

Märkspänning	690 V AC 600 V AC (UL)
Märkisolationsspänning U _i	1 000 V
Nedsmutningsgrad	3
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	15 x 6 mm
Poltal	3-polig
Kabelutgång	nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8
Passar för tillverkare (typ)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX ³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX RiLine60
Frekvens för grundtonsvängning	50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Passar för samlingsskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

Features

Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimension	Bredd: 105 mm Höjd: 252 mm Djup: 63 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,7 kg
Bruttovikt	1,792 kg
Kopparandel (kg/st)	0,608
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	10,84
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivning	RX CB-apparatadapter 250 A, 3-polig, utförande: Easy Fix, kabelutgång nedtill, B: 105 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration