


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.535

RiLineX CB-apparatadapter

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.535 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 630 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 145 mm. Med lösningen "Easy-Fix" kan adapter och brytare monteras oberoende av varandra. Denna lösning finns för alla vanliga tillverkare. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Kabelutgången kan enkelt flyttas och placeras nedtill eller upptill och därigenom anpassas till individuella krav.



Features

Art. nr.	RX 9360.535
Utförande	Easy Fix
Fördelar	Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. 3 plintskydd
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Märkstötspänning Uimp	8 kV

Features

Märkspänning	690 V AC 600 V AC (UL)
Märkisolationsspänning U_i	1 000 V
Nedsmutningsgrad	3
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Tvärsnittsarea	29 mm ² 6 mm ²
Passar för tillverkare (typ)	Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
Passar för samlingskennesystemet	RiLineX RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning	50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Passar för samlingsckenor	15 × 5/10 20 × 5/10 30 × 5/10
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimension	Bredd: 145 mm Höjd: 325,8 mm Djup: 76,4 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5 kg
Bruttovikt	5,206 kg
Kopparandel (kg/st)	2,64
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	30,05
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531

Features

Produktbeskrivning	RX CB-apparatadapter 630 A, 3-polig, utförande: Easy Fix, B: 140 mm
--------------------	---

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration