

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.603

RiLineX CB-apparatadapter

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.603 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 160 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 81 mm. Utförandet "Universal" med glidmuttrar erbjuder mycket stor flexibilitet vid brytarmontage. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Utförande för kabelutgång upptill.



Features

Art. nr.	RX 9360.603
Utförande	universal
Fördelar	Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Snabbt och enkelt förmontering av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Märkstötspänning Uimp	8 kV
Märkspänning	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

Features

Märkisolationsspänning Ui	1 000 V
Nedsmutningsgrad	3
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe
Tvårsnittare	9 mm ² 6 mm ²
Passar för tillverkare (typ)	Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning	50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Passar för samlingskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Drifttemperatur	-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimension	Bredd: 81,9 mm Höjd: 251,4 mm Djup: 50,8 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,21 kg
Bruttovikt	1,217 kg
Kopparandel (kg/st)	0,375
Tullvarukod	39269097
Produktbeskrivning	RX CB-apparatadapter 160 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, kabelutgång upptill, B: 81 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration
