

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.625

## RiLineX CB-apparatadapter

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.625 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB-apparatadapter (3-polig, max. 400 A) för 60 mm samlingsskensystem. Apparatbredden är 145 mm. Utförandet "Universal" med glidmuttrar erbjuder mycket stor flexibilitet vid brytarmontage. Adaptern har verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk anpassning av skentjocklek mellan 5 och 10 mm. Kabelutgången kan enkelt flyttas och placeras nedtill eller upptill och därigenom anpassas till individuella krav.



## Features

Art. nr.	RX 9360.625
Utförande	universal
Fördelar	Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme, 2 tvärstag och fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Märkstötspänning Uimp	8 kV

# Features

Märkspänning	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Märkisolationsspänning $U_i$	1 000 V
Nedsmutningsgrad	3
Poltal	3-polig
Kabelutgång	uppe/nedtill
Tvärsnittsarea	29 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
Passar för tillverkare (typ)	Du hittar enkelt en passande apparatadapter med vårt sökverktyg i området Nedladdningar.
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning	50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Passar för samlingskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Dimension	Bredd: 145 mm Höjd: 325,8 mm Djup: 76,4 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,6 kg
Bruttovikt	3,8 kg
Kopparandel (kg/st)	1,652
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531

# Features

---

Produktbeskrivning	RX CB-apparatadapter 400 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, B: 140 mm
--------------------	---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration