


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX apparatus adapter

State: 2026-05-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.790 - RiLineX apparatadapter

Apparatadapter 72 mm, 100 A, med förmonterat inpressningsmönster för vanliga effektbrytare.



Features

Art. nr.	RX 9360.790
Utförande	med anslutningsledning
Fördelar	För montage av komponenter avsedda för DIN-skena, t.ex. motorstarter Färdigkontakterad anslutningsledning AWG 14-2 (16-100 A) Enkel kontaktlösning av apparatskenor Glidskydd som tillval Snäppmontage och enkel inställning av samlingskenans tjocklek 5/10 mm Enkelt montage Mindre antal artiklar tack vare väl avstämda tillbehör
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 2
Märkström (max.)	100 A
Mätström rundledare	100 A
Mätström rundledare (UL)	100 A

Features

Elektriska värden UL(SCCR)	100 kA – 600 V, säkring klass J max 200 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, effektbrytare max 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max 75 A, NHJH/7
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Poltal	3-polig
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 72 mm Höjd: 239,4 mm Djup: 36,6 mm
Passar för samlingsskenor	15 × 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Märkspänning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nedsmutningsgrad	3
Standarder	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Märkstötspänning Uimp	8 kV
Märkisolationsspänning Ui	1 000 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	0,77 kg
Bruttovikt	0,785 kg
Kopparandel (kg/st)	0,332
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,34
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivning	RX-apparatadapter 100 A, AWG 2, 3-polig, B: 72 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration