

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.802

RiLineX säkringselement

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.802 - RiLineX säkringselement

RiLineX säkringselement för 60 mm samlingskenssystem. För smältsäkring D 01 (med passring) och D 02 (E18). Med optisk LED-säkerhetsövervakning. För säker anslutning av säkringen har den inga skruvlock, utan i stället säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. En dragfjäderklämma upp till 16 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Aggregatet är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage och har halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.



Features

Art. nr.	RX 9360.802
Fördelar	Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock) Snäppmontage och enkel inställning av samlingskenans tjocklek 5/10 mm Optisk LED-säkerhetsövervakning Spänningsprovning genom separat öppning Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm ² Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Produktändring	(Sekundär)
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 35745 RAL 9005
Leveransens omfattning	4 säkringselement 12 reduceringsstycken för säkringar D 01

Features

Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning
Märkström max.	63 A
Märkspänning	400 V AC
Kabelutgång	nedtill
Poltal	3-polig
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 26,8 mm Höjd: 253,8 mm Djup: 89,8 mm
Anslutning av rundledare	16 mm ²
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Passar för samlingskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Märkspänning	400 V AC
Överspänningskategori	4
Nedsmutningsgrad	3
Standarder	IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning Ui	1 000 V
Förlusteffekt max.	5,5 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Användningskategori	AC-21B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser	D 02-E 18

Features

Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,432 kg
Bruttovikt	1,437 kg
Kopparandel (kg/st)	0,07
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivning	RX säkringselement 63 A, 3-poligt, D 02-E 18, med LED, B: 27 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration
--------------	---