

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.805 RiLineX säkringselement

State: 2026-07-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.805 - RiLineX säkringselement

RiLineX säkringselement Diazed/Neozed för 60 mm samlingskenskensystem. För smältsäkring D 01 (med passring) och D 02 (E18). Med elektronisk och optisk LED-säkerhetsövervakning via larmkontakter. För säker anslutning av säkringen har den inga skruvlock, utan i stället säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. En dragfjäderklämma upp till 16 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Aggregatet är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage och har halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.



Features

Art. nr.	RX 9360.805
Utförande	med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Fördelar	Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock) Snäppmontage och enkel inställning av samlingskenskens tjocklek 5/10 mm Optisk LED-säkerhetsövervakning Spänningsprovning genom separat öppning Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm ² Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Produktändring	(Sekundär)
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94-V0

Features

Färg	RAL 35745 RAL 9005
Leveransens omfattning	4 säkringselement 12 reduceringsstycken för säkringar D 01
Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning
Märkström max.	63 A
Märkspänning	400 V AC
Kabelutgång	nedtill
Poltal	3-polig
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 35,8 mm Höjd: 253,8 mm Djup: 89,8 mm
Anslutning av rundledare	16 mm ²
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Passar för samlingskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Märkspänning	400 V AC
Överspänningskategori	4
Nedsmutningsgrad	3
Standarder	IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning U _i	1 000 V
Förlusteffekt max.	5,5 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C

Features

Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Användningskategori	AC-21B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser	D 02-E 18
Brandbelastning	5,995 MJ/m ²
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,796 kg
Bruttovikt	1,8 kg
Kopparandel (kg/st)	0,07
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	12,02
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivning	RX säkringselement 63 A, 3-poligt, D 02-E 18, med LED och säkerhetsövervakning, B: 36 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration
--------------	---