

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.824

RiLineX säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.824 - RiLineX säkringslastfrånskiljare D-Switch

RiLineX säkringslastfrånskiljare för 60 mm samlingsskenssystem. För användning med D 01 (via passring) och D 02 smältsäkringar (max. 63 A). Kan även användas med 10 x 38 mm cylindriska säkringar med de medföljande adapter. Integrerad optisk LED-säkerhetsövervakning samt elektronisk säkerhetsövervakning med larmkontakter. Brytaren kan låsas i läget till eller från. Dragfjäderklämmor upp till 16 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.



Features

Art. nr.	RX 9360.824
Fördelar	Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock) Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Optisk LED-säkerhetsövervakning Spänningsprovning genom separat öppning Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm ² Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Leveransens omfattning	4 säkringslastfrånskiljare 12 reduceringsstycken för säkringar D 01
Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning

Features

Märkström max.	63 A
Märkspänning	400 V AC
Kabelutgång	nedtill
Poltal	3-polig
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 35,8 mm Höjd: 263 mm Djup: 104,2 mm
Passar för samlingskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Överspänningskategori	4
Nedsmutningsgrad	3
Standarder	IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning U_i	800 V
Förlusteffekt max.	5,5 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Användningskategori	AC-22B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser	D 02-E 18
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2,232 kg
Bruttovikt	2,236 kg
Kopparandel (kg/st)	0,105

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	14,81
Tullvarukod	85365080
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX säkringslastfrånskiljare 63 A, 3-polig, med LED och säkerhetsövervakning, B: 36 mm (D-Switch)

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration
--------------	---