

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.000

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.000 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för 60 mm samlingsskenssystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning i storlek M8. Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan.



Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr. | RX 9362.000 |
| Utförande | För 60 mm samlingsskenssystem |
| Fördelar | Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning |
| Material | Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar |
| Färg | RAL 9005 RAL 35745 |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Anslutningstyp (elektrisk) | Skruv M8 |
| Säkringsinsatser | NH 00 NH 000 |
| Märkspänning | 690 V AC |
| För NH-storlek | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| Dimension | Bredd: 106 mm Höjd: 194,2 mm Djup: 104,5 mm |
| Driftstemperatur | -5 °C...35 °C |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Passar för samlingsskenor | 15 × 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Passar för samlingsskenesystemet | RiLine60 RiLineX |
| Poltal | 3-polig |
| Användningskategori | AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) |
| Nedsmutningsgrad | 3 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 2XB |
| Brandbelastning | 14,2 MJ/m ² |
| Förlusteffekt max. | 19 W |
| Effektförlust per säkring (max.) | 12 W |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,015 kg |
| Bruttovikt | 1,023 kg |

Features

| | |
|--------------------------------|--|
| Kopparandel (kg/st) | 0,363 |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 6,85 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Produktbeskrivning | RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, skruv M8 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | Konformitetsförklaring PCF-declaration |