

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.005

# RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.005 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för 60 mm samlingsskenssystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M8. Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.



## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr.                          | RX 9362.005   |
| Utförande                         | För 60 mm samlingsskenssystem   |
| Fördelar                          | Lock: låsbart och plomberbart<br>Spänningsprovning genom separat öppning<br>Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm<br>Verktygslös omplacering av kabelutgången<br>Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten<br>Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning |
| Material                          | Polyamid (PA 6)<br>Brandklassad enligt UL 94<br>Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar   |
| Färg                              | RAL 9005<br>RAL 35745   |
| Leveransens omfattning            | Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning   |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm   |
| Kabelutgång                       | uppe/nedtill  |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Anslutningstyp (elektrisk)                | Skruv M8   |
| Säkringsinsatser                          | NH 00<br>NH 000  |
| Märkspänning                              | 690 V AC   |
| För NH-storlek                            | 00   |
| Test specification                        | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)                                    |
| Dimension                                 | Bredd: 106 mm<br>Höjd: 229,5 mm<br>Djup: 104,5 mm  |
| Driftstemperatur                          | -5 °C...35 °C  |
| Förvaringstemperatur                      | -25 °C...70 °C   |
| Passar för samlingsskenor                 | 15 × 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10  |
| Passar för samlingsskenesystemet          | RiLineX<br>RiLine60  |
| Poltal                                    | 3-polig  |
| Användningskategori                       | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-22B (250 V/100 A) |
| Nedsmutningsgrad                          | 3  |
| med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) | Yes  |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529       | IP 2XB   |
| Brandbelastning                           | 16,6 MJ/m <sup>2</sup>   |
| Förlusteffekt max.                        | 19 W   |
| Effektförlust per säkring (max.)          | 12 W   |
| Förpackningsenhet                         | 1 st.  |

## Features

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nettovikt           | 1,135 kg   |
| Bruttovikt          | 1,155 kg   |
| Kopparandel (kg/st) | 0,363  |
| Tullvarukod         | 85369095   |
| ETIM 9              | EC001040   |
| Produktbeskrivning  | RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, skruv M8, med säkerhetsövervakning 800 V |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | CQC-CCC                                   |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration |