

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.035

# RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.035 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för 60 mm samlingsskenssystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 95 mm<sup>2</sup>. Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan. Inklusiv elektronisk säkerhetsövervakning.



## Features

Art. nr.	RX 9362.035
Utförande	För 60 mm samlingsskenssystem
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill

# Features

Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	NH 00 NH 000
Märkisolationsspänning $U_i$	1 000 V
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 229,5 mm Djup: 104,5 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för samlingsskenor	15 × 5/10 20 × 5/10 30 × 5/10
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX RiLine60
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmuttningsgrad	3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	16,6 MJ/m <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>

# Features

Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Förlusteffekt max.	22 W
Effektförlust per säkring (max.)	12 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,155 kg
Bruttovikt	1,175 kg
Kopparandel (kg/st)	0,409
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,86
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, ramklämma, med säkerhetsövervakning 800 V

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration