

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9362.140**

**RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare**

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.140 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 1 för 60 mm samlingsskenssystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spanningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 50 upp till max. 150 mm<sup>2</sup>. Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan.



## Features

Art. nr.	RX 9362.140
Utförande	För 60 mm samlingsskenssystem
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spanningsprovning genom separat öppning Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma

# Features

Säkringsinsatser	NH 1
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 181,5 mm Höjd: 298 mm Djup: 116,7 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för samlingskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	40,51 MJ/m <sup>2</sup>
Förlusteffekt max.	51 W
Effektförlust per säkring (max.)	23 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,607 kg
Bruttovikt	2,781 kg
Kopparandel (kg/st)	0,8

# Features

---

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	17,58
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1, 250 A, 3-polig, ramklämma

# Approvals

---

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration