

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9362.315**

**RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare**

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.315 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 3 för 60 mm samlingsskenssystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M10. Kabelutgången kan individuellt flyttas till ovan- eller undersidan. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.



## Features

Art. nr.	RX 9362.315
Utförande	För 60 mm samlingsskenssystem
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Hög märkspänning 800 V ready Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/ned till
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10

# Features

Säkringsinsatser	NH 3
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 348,6 mm Djup: 134,9 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för samlingsckenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passar för samlingsckenesystemet	RiLineX RiLine60
Poltal	3-polig
Nedsmutningsgrad	3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	47,58 MJ/m <sup>2</sup>
Förlusteffekt max.	101 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,7 kg
Bruttovikt	4,83 kg
Kopparandel (kg/st)	2,255
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	32,08
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040

# Features

---

Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 3, 630 A, 3-polig, skruv M10, med säkerhetsövervakning 800 V
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration