


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.422

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.422 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 000 för 60 mm samlingsskensystem. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 50 mm². Kabelutgång upptill.



Features

Art. nr.	RX 9362.422
Utförande	För 60 mm samlingsskensystem
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	NH 000

Features

Märkisolationsspänning Ui	1 000 V
Märkström max.	125 A
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 53 mm Höjd: 212 mm Djup: 103 mm
Drifttemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passar för samlingsskenor	15 × 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passar för samlingsskenesystemet	RiLineX RiLine60
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	10,84 MJ/m ²
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	1,5 - 16 mm ²
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 50 mm ²
Förlusteffekt max.	36 W
Effektförlust per säkring (max.)	9 W

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,65 kg
Bruttovikt	0,706 kg
Kopparandel (kg/st)	0,475
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,53
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000, 100 A, 3-polig, utgång upptill, ramklämma

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration