

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.000

# RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.000 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M8.



## Features

Art. nr.	RX 9363.000
Utförande	För placering på montageplåt
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/ned till
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8

# Features

Säkringsinsatser	NH 00 NH 000
Märkisolationsspänning $U_i$	1 000 kV
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm Djup: 86,1 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	11,56 MJ/m <sup>2</sup>
Förlusteffekt max.	16 W
Effektförlust per säkring (max.)	12 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,755 kg
Bruttovikt	0,785 kg
Kopparandel (kg/st)	0,18
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,07
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040

# Features

---

Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, skruv M8, för placering på montageplåt
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration