

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.005

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-06-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.005 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 00 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M8. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.



Features

Art. nr.	RX 9363.005
Utförande	För placering på montageplåt
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill

Features

Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8
Säkringsinsatser	NH 00 NH 000
Märkisolationsspänning U_i	1 000 kV
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 228,9 mm Djup: 86,1 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	13,24 MJ/m ²
Förlusteffekt max.	16 W
Effektförlust per säkring (max.)	12 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,82 kg
Bruttovikt	0,917 kg
Kopparandel (kg/st)	0,18

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,51
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 00, 160 A, 3-polig, skruv M8, med säkerhetsövervakning 800 V, för placering på montageplåt

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration