

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.115

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.115 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 1 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med skruvanslutning storlek M10. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.



Features

Art. nr.	RX 9363.115
Utförande	För placering på montageplåt
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrade elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M10
Säkringsinsatser	NH 1
Märkisolationsspänning U_i	1 000 V

Features

Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 181,8 mm Höjd: 348,5 mm Djup: 110,5 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	37,87 MJ/m ²
Förlusteffekt max.	42 W
Effektförlust per säkring (max.)	23 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,4 kg
Bruttovikt	2,454 kg
Kopparandel (kg/st)	0,57
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	16,12
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040

Features

Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 1, 250 A, 3-polig, skruv M10, med säkerhetsövervakning 800 V, för placering på montageplåt
--------------------	--

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration