

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.425

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9363.425 - RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare

RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare i storlek 000 för montageplåtar. Locket är låsbart, plomberbart och försett med visuell säkerhetsövervakning. Säker spänningsprovning sker på integrerade mätpunkter i locket. För att underlätta underhållsarbetet har NH-säkringslastfrånskiljaren en parkeringsposition. Anslutningsutförande med ramklämma för anslutning av rundledare min. 1,5 upp till max. 50 mm². Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.



Features

Art. nr.	RX 9363.425
Utförande	För placering på montageplåt
Fördelar	Lock: låsbart och plomberbart Spänningsprovning genom separat öppning Verktygslös omplacering av kabelutgången Parkeringsposition för enklare underhållsarbeten Alla varianter även med elektronisk säkringsövervakning
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrade elektrolytkoppar
Färg	RAL 9005 RAL 35745
Leveransens omfattning	Inkl. anslutningskontakt för elektrisk säkerhetsövervakning
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill

Features

Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	NH 000
Märkisolationsspänning U_i	1 000 kV
Märkspänning	690 V AC
För NH-storlek	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 53 mm Höjd: 307,3 mm Djup: 80,1 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 16 mm ²
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Poltal	3-polig
Användningskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-21B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nedsmutningsgrad	3
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	9,69 MJ/m ²
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa	1,5 - 16 mm ²
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 50 mm ²
Tvärsnitt rundledare	1,5 - 16 mm ²
Förlusteffekt max.	26 W

Features

Effektförlust per säkring (max.)	9 W
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,76 kg
Bruttovikt	0,779 kg
Kopparandel (kg/st)	0,26
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,49
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivning	RX NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000, 100 A, 3-polig, ramklämma, med säkerhetsövervakning

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration