


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.004

## RiLineX säkringshållare

State: 2026-06-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX säkringshållare

Kompakt RiLineX säkringshållare Class CC för 60 mm samlingsskenssystem. För cylindrisk säkring Class CC (30 A) med optisk LED-säkerhetsövervakning. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm<sup>2</sup> i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm. Inklusive elektronisk säkerhetsövervakning.



## Features

Art. nr.	RX 9364.004
Fördelar	<p>Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm</p> <p>For Class CC fuse to UL 248-4</p> <p>UL-listed, approved to UL 4248</p> <p>Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported</p> <p>Readily accessible push-in connections in the lower section</p> <p>Fuse removal tools included with the supply</p> <p>Can be locked and prepared for a lead seal med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)</p>
Material	<p>Polyamid (PA 6)</p> <p>Brandklassad enligt UL 94-V0</p>
General colour	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Märkström (max.)	30 A

# Features

Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning
Märkspänning	600 V AC
Elektriska värden UL(SCCR)	200 kA – 600 V, säkring klass CC max 30 A, JDDZ/7
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 27 mm Höjd: 263 mm Djup: 123,5 mm
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Passar för samlingsskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Säkringsinsatser	Class CC
För säkringstyp (Class)	Säkring klass CC
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,2 kg
Bruttovikt	1,406 kg
Tullvarukod	85369095

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------