

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004 RiLineX säkringshållare

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - RiLineX säkringshållare

Kompakt RiLineX säkringshållare Class CC för 60 mm samlingsskenssystem. För cylindrisk säkring Class CC (30 A) med optisk LED-säkerhetsövervakning. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm² i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm. Inklusiv elektronisk säkerhetsövervakning.



Features

Art. nr.	RX 9364.004
Fördelar	Snäppmontage och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Märkström (max.)	30 A
Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning
Märkspänning	600 V AC
Poltal	3-polig

Features

Dimension	Bredd: 27 mm Höjd: 263 mm Djup: 123,5 mm
-----------	--

Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Passar för samlingsskenor	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
---------------------------	-------------------------------------

Säkringsinsatser	Class CC
------------------	----------

För säkringstyp (Class)	Säkring klass CC
-------------------------	------------------

Förpackningsenhet	4 st.
-------------------	-------

Tullvarukod	85369095
-------------	----------