

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.024 RiLineX säkringselement

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.024 - RiLineX säkringselement

Kompakt RiLineX säkringselement Diazed/Neozed för 60 mm samlingskenssystem. För cylindrisk säkring 10 x 38 mm med elektronisk och optisk LED-säkerhetsövervakning via larmkontakter. För säker anslutning av cylindriska säkringar har aggregatet speciella säkringshållare som är låsbara i öppet tillstånd och plomberbara i slutet tillstånd. Dragfjäderklämmor upp till 6 mm<sup>2</sup> i 45° vinkel underlättar ledaranslutningen. Den är lämpligt för verktygsfritt snäppmontage med halvautomatisk skenanpassning för 5 och 10 mm.



## Features

Art. nr.	RX 9364.024
Fördelar	Säker anslutning av säkringar (utan skruvlock) Snäppmontage och enkel inställning av samlingskenans tjocklek 5/10 mm Optisk LED-säkerhetsövervakning Spänningsprovning genom separat öppning Underhållsfri fjäderanslutning upp till 16 mm <sup>2</sup> Fullständigt beröringsskydd utan ytterligare tillbehör som exempelvis skruvlock
Produktändring	(Sekundär)
Material	Polyamid (PA 6) Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 35745 RAL 9005
Anslutningstyp (elektrisk)	Fjäderanslutning

# Features

Märkström max.	32 A
Märkspänning	400 V AC
Kabelutgång	nedtill
Poltal	3-polig
Passar för samlingskenesystemet	RiLineX RiLine60
Dimension	Bredd: 26,8 mm Höjd: 262,5 mm Djup: 95 mm
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa AWG	AWG 16 - AWG 6
Anslutning av rundledare, flertrådig	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anslutning av rundledare, flertrådig AWG	AWG 16 - AWG 10
Passar för samlingsckenor	15 × 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Märkspänning	400 V AC
Överspänningskategori	4
Nedsmutningsgrad	3
Standarder	IEC/DIN EN 60 947-3
Märkisolationsspänning Ui	800 V
Förlusteffekt max.	3 W
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 2XB
Luftfuktighet i driftsmiljö max.	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...75 °C

# Features

---

Luftfuktighet (ej kondenserande)	10...90 %
Användningskategori	AC-20B (400 V/100 A)
Säkringsinsatser	10 x 38 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,4 kg
Bruttovikt	1,412 kg
Kopparandel (kg/st)	0,043
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9,36
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivning	RX säkringselement 32 A, 3-poligt, 10 x 38 mm, med LED och säkerhetsövervakning, B: 27 mm

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration
--------------	---